


MK-515 専用 ワンタッチ式プラスチックボックス



型番 MSC-122

取扱説明書

マイコンキットドットコムの「MSC-122 MK-515 専用ワンタッチ式プラスチックボックス」は、「MK-515 零下から高温まで制御。保温・保冷・培養に最適。ペルチェ素子用 PWM 方式温度コントローラキット」(またはその完成品)専用の簡易ボックスです。付属のタッピングネジで固定し、本体カバーを強く押すとワンタッチで固定されます。商品に MK-515 そのものは付属しません。ご注意ください。

製品ページ(下記のリンク)には使用方法の動画を公開していますので、ご参照ください。

<https://www.mycomkits.com/SHOP/MSK-122.html>

目次

特長・法規関連・仕様	1 ページ
組立・使用方法	1 ページ
問合わせ先、保証	1 ページ

特長

- MK-515 を付属のネジ 4 個で実装可能
- ケース側面から温度センサー、ペルチェ素子、DC ファンを接続可能
- ケース側面から AC アダプタ出力の DC プラグを挿入可能
- ケース上面から温度や設定などの表示を確認可能
- ケース上面から温度や PID 値を設定可能
- ケース上面の電源スイッチとスタートスイッチを操作可能
- 色はグレー(灰色)

注意:製品には MK-509B そのものは付属しません

法規関連

◆免責事項

- 下記の事項において、弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・弊社の責任によらない製品の損傷や破損、または改造による故障や不具合
 - ・本製品によりもたらされた、直接的、間接的な効果および利益の損失

◆安全上のご注意

- ⚠ 警告**・この項目を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されます。

乳幼児の誤飲に注意する。

●本製品には小さな部品(ネジ、ナットなど)が含まれています。これらの部品は誤飲の危険がありますので、小さなお子様がいれば誤って口に入れないよう、大人の監視のもとで組み立てを行ってください。また、使用中も小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。

仕様

注意:ホビー用の簡易ボックスです。

注意:3D プリンタで製作されており、表面にスジ、小さな凹凸があります。ご容赦ください。

サイズ	140X67X24(高さ)mm
内容	本体カバー、底板、M2.6X6mm タッピングネジ X4
材質	プラスチック(PLA)
色	灰色
重量	約 60g(MK-515 そのものは含まず)



組立・使用方法:

1. 底板の上にお持ちの MK-515 を付属のタッピングネジ 4 個で固定する。(MK-515 そのものは商品に含まれません)
2. スイッチのキャップ 3 個を取り外す。<注意、重要>上カバーに取り付けるときに、**スイッチのキャップ 3 個は必ず取り外してください。誤って、取り付けたまま上カバーを取り付けると、上カバーのスイッチ押さえ部分が壊れます。**上カバーを強く押すと、ワンタッチで固定される。
3. 本体カバーを開けるときは、側面のスリット 4 個のいずれかにマイナスドライバーを差し込み、少しねじると簡単に本体カバーがはずれる



問合せ先

関連する詳細資料は以下のマイコンキットドットコムの WEB サイトから入手してください。

<https://www.mycomkits.com/SHOP/MSK-122.html>

不明な点は下記の Email アドレスまたはお問い合わせ専用電話にお問い合わせください。

お問い合わせ電話番号 マイコンキットドットコム
050-7119-2448

お問い合わせメールアドレス マイコンキットドットコム
shopmaster@mycomkits.com

保証(無償修理規定)

1. 保証期間・販売後 1 年。お客様自身による破壊、損傷は保証できません。
3. 故障時はその故障内容、症状をできるだけ詳しくご連絡ください。

設計・製造・販売

MYCOMKITS.COM マイコンキットドットコム
有限会社クネット マイコンキットドットコム事業部
<https://www.mycomkits.com>

Rev.1